

Progressor for Wood and Metal

Spełnia najwyższe wymagania. Wytrzymała i szybka przy wierceniu najróżniejszych materiałów



Adapter Power Change
umożliwia szybki i bezpieczny montaż, a następnie zdjęcie piły otwornicy, wystarczy jedno kliknięcie

Progresywna podziałka zębów
gwarantuje wydajne cięcie i szybsze odprowadzanie wiórów


HSS-Bimetal
8-procentową zawartością stopu kobaltu gwarantuje ekstremalną odporność i długą żywotność

Program obejmuje
Ø 14-152 mm

Easy
gwarantuje szybkie usunięcie rdzenia. Odblokować, przechylić, usunąć rdzeń

8% Co

Piły otwornice Progressor



- Jakość cięcia uzależniona jest od prawidłowego doboru prędkości obrotowej oraz chłodzenia (patrz instrukcja obsługi).



Właściwości produktu	Srednica mm	Srednica cale	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
14	9/16	2 608 584 612	PC1b	1	1	262125	
16	5/8	2 608 584 613	PC1b	1	1	262132	
17	11/16	2 608 584 614	PC1b	1	1	262149	
19	3/4	2 608 584 615	PC1b	1	1	262156	
20	25/32	2 608 584 616	PC1b	1	1	262163	
21	13/16	2 608 584 617	PC1b	1	1	262170	
22	7/8	2 608 584 618	PC1b	1	1	262187	
24	15/16	2 608 584 619	PC1b	1	1	262194	
25	1	2 608 584 620	PC1b	1	1	262200	
27	1 1/16	2 608 584 621	PC1b	1	1	262217	
29	1 1/8	2 608 584 622	PC1b	1	1	262224	
30	1 3/16	2 608 584 623	PC1b	1	1	262231	

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

• Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.