


Taśmy miernicze

Taśma miernicza samoprzylepna

Wykonanie: Lakierowana na biało, bez okuć, płasko przylegająca, bez wybrzuszeń.

nr zam.	Długość m	4663 BMI MESSZEUGE	4664 BMI MESSZEUGE	Szerokość taśmy mm
0002	2	10,50	13,15	13
0005	5	15,25	19,10	13
0010	10	29,90 (W464)	38,40 (W464)	13

BMI
MESSZEUGE



Miara zwijana kieszonkowa BMImeter

Wykonanie: Dzięki specjalnej obróbce taśmy ze stali szlachetnej miara rozwija się samoczynnie. Lakierowana na biało, całkowicie odporna na działanie wody, niepękająca. Taśma spoczywa płasko na stole, dzięki temu można bardzo dobrze przenosić wymiary. Dostawa ze stoperem i klipsem na pasek.

nr zam.	Długość m	4665 BMI MESSZEUGE	Szerokość taśmy mm
0002	2	6,25	16
0003	3	8,55 (W464)	16

EG
II

BMI
MESSZEUGE



Taśma miernicza kieszonkowa

Wykonanie: Ze sklepionej i hartowanej stali sprężynowej z podziałką mm duplex, w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego ABS. W celu ochrony przed złuczeniem taśma pokryta lakierem bezbarwnym. Funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem blokującym, ruchomy zaczep na początku taśmy do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

nr zam.	Długość m	4685 format professional quality	Szerokość taśmy mm
0002	2	5,70	13
0003	3	6,30	13
0005	5	12,05 (W462)	16

EG
II

format
professional quality



Kieszonkowa taśma miernicza twoCOMP

Wykonanie: Obudowa z bardzo odpornego na uderzenia sztucznego tworzywa ABS z wkładką miękką, podziałka drukowana, z uwypuklonej i hartowanej stali sprężynowej, podziałka milimetrowa Duplex. Automatyczne zwijanie taśmy z przyciskiem stopu i klipsem na pasek.

4750 Wykonanie standardowe.

4754 Z magnesem w haczyku.

nr zam.	Długość m	4750 BMI MESSZEUGE	4754 BMI MESSZEUGE	Szerokość taśmy mm
0003	3	5,55	6,75	16
0005	5	8,10	9,35	19
0008	8	12,10	13,30	25
0010	10	21,50 (W464)	22,80 (W464)	30

EG
II

BMI
MESSZEUGE



Taśma miernicza kieszonkowa

Wykonanie: Taśma z podziałką milimetrową, w czarnej, wytrzymałej obudowie ze sztucznego tworzywa. Automatyczne zwijanie taśmy z przyciskiem stopu i klipsem na pasek.

nr zam.	Długość m	4758 Tajima	Szerokość taśmy mm
0002	2,0	4,76	13
0003	3,0	6,45	13
0005	5,0	9,05 (W569)	13

EG
II

Tajima

