

Średnicówka składana

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych, docierane kuliście. Przykręcane pręty przedłużające z uchwytem izolującym ciepło dłoni. Dostawa w drewnianym pudełku.



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4156 	Odczyt mm	Skok wrzeciona mm	Pręty przedłużające mm	Ø bębna pomiarowego mm
0150	50– 150	444,50	0,01	0,5	25/50	17,0
0250	50– 250	540,50	0,01	0,5	25/50/100	17,0
0450	50– 450	666,50	0,01	0,5	25/50/100/200	17,0
0850	50– 850	837,50	0,01	0,5	25/50/100/200/400	17,0
1450	50–1450	1063,00	0,01	0,5	25/50/100/200/400/600	17,0

(W416)

Przedłużka do średnicówek

nr zam.	Długość mm	4156
0025	25	81,70
0050	50	83,10
0100	100	92,20
0200	200	113,00
0400	400	150,00
0600	600	209,50

(W416)



Średnicówka

Wykonanie: elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie pomiarowe docierane sferycznie, jedna powierzchnia pomiarowa do justowania. Lekka konstrukcja rurowa o wysokiej sztywności. Od zakresu pomiarowego 100-125 mm z izolowanym uchwytem i urządzeniem ustalającym. Dostawa w etui.



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4140 	Odczyt mm	Skok wrzeciona mm	Ø bębna pomiarowego mm
2040	30– 40	157,00	0,01	0,5	12,5
2050	40– 50	160,50	0,01	0,5	12,5
2070	50– 70	163,50	0,01	0,5	13,5
2100	70–100	166,00	0,01	0,5	13,5
2125	100–125	175,00	0,01	0,5	20,0
2150	125–150	183,50	0,01	0,5	20,0
2175	150–175	195,00	0,01	0,5	20,0
2200	175–200	201,00	0,01	0,5	20,0

(W488)

Przedłużka do średnicówek



nr zam.	Długość mm	4140
2225	25	69,00
2250	50	72,50
3100	100	77,50
3200	200	81,00
3400	400	113,00
3800	800	219,50

(W488)