


8100 SA/SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" w zestawie metrycznym



43-częściowy zestaw w solidnej metalowej kasce

1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4", 1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/2", 21 metrycznych kluczy nasadowych Zyklop, 2 przedłużacze Zyklop (długie) z tuleją obrotową i systemem blokującym, 1 rękojeść Kraftform z uchwytem Rapidaptor, 16 końcówek 1/4"

		
05160785001		
8000 A	1 x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
8796 LA	1 x 1/4"x150,0	
8000 C	1 x 1/2"x277,0	
8790 HMC	1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0; 1 x 21,0x37,0; 1 x 22,0x37,0; 1 x 24,0x37,0	
8796 LC	1 x 1/2"x250,0	
816 R	1 x 1/4"x119	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
867/4 Z TORX®1	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89;	
BO	1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	

Triki & Porady

W jaki sposób jeszcze łatwiej ocenić kompletność narzędzi?



Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie – w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.



Flexible-Lock



Przedłużacze serii Top wyposażone są dodatkowo w system blokujący Flexible-Lock. Kiedy system jest włączony, nasadki i inne narzędzia są na stałe zamocowane na przedłużaczu, co zapobiega np. przypadkowemu spadaniu lub „wyslizgiwaniu się” narzędzia. Zwolnienie blokady systemu powoduje powrót do możliwości szybkiej wymiany nasadek.

Czy zabrudzone smarem ręce nie utrudniają przełączania kierunku pracy grzechotki?



Ułatwiający chwytanie, specjalny kształt pierścienia przełączającego pozwala na zmianę kierunku pracy także wówczas, gdy ręce są zabrudzone smarem.