




Triki & Porady

W jaki sposób można pewnie przytrzymać wkręt na wkrętaku?



Dzięki magnetyzerowi Wera wystarczy przeciągnięcie narzędzia po dodatniej części magnetyzera i już wkręt jest pewnie przytrzymywany przez narzędzie.



Aby odmagnesować narzędzie, należy przeciągnąć je po jednej z czterech ujemnych części. Magnetyzer Wera Star znajduje Państwo na stronie 58.



Wkrętak z kulką



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. Kulka spotykana często w kluczach trzpieniowych dostępna jest teraz także przy wielu grotach i końcówkach Wera.

2069 Wkrętak nasadowy, precyzyjny



Zastosowanie: do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym oraz nakrętek okrągły, niklowany na mat
Trzpień: okrągły, niklowany na mat
Część robocza: gniazdo sześciokątne
Rękojeść: Kraftform Micro zabezpieczona przed staczaniem, z kołpakiem do szybkiego pokręcania, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05118108001	1,5	60	97	4,0	2 3/8"	
05118109001	1,8	60	97	4,0	2 3/8"	
05118110001	2,0	60	97	4,0	2 3/8"	
05118112001	2,5	60	97	4,0	2 3/8"	
05118114001	3,0	60	97	5,0	2 3/8"	
05118116001	3,2	60	97	5,0	2 3/8"	
05118118001	3,5	60	97	5,3	2 3/8"	
05118120001	4,0	60	97	5,5	2 3/8"	
05118122001	4,5	60	97	6,2	2 3/8"	
05118124001	5,0	60	97	7,0	2 3/8"	
05118126001	5,5	60	97	7,8	2 3/8"	
05345281001	6,0	60	97	8,5	2 3/8"	
05118128001	-	3/32"	60	5,7	2 3/8"	
05118130001	-	7/64"	60	5,7	2 3/8"	
05118132001	-	1/8"	60	5,7	2 3/8"	
05118134001	-	9/64"	60	5,7	2 3/8"	
05118136001	-	5/32"	60	5,7	2 3/8"	
05118135001	-	3/16"	60	97	-	2 3/8"
05118137001	-	7/32"	60	97	-	2 3/8"
05345282001	-	1/4"	60	97	8,5	2 3/8"

1429 Chwytnik elementów elektronicznych



Zastosowanie: do chwytania i podnoszenia niewielkich elementów z płytek drukowanych
Trzpień: okrągły, niklowany na mat
Część robocza: niklowana
Rękojeść: Kraftform Micro zabezpieczona przed staczaniem, z kołpakiem do szybkiego pokręcania, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	mm
05027456001	1,0	3,5	50	97